



Scară cu platformă telescopică Masterflex Plus S, Număr de trepte, inclusiv platformă: 9



Date comandă

Numărul de comandă	966284 9
GTIN	4003866411580
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară cu platformă telescopică cu balustradă de jur împrejur și ușă batantă automată. Reglarea ușoară a înălțimii cu mâner pentru 1 mână. Cu brațe pivotante cu acționare cu 1 singură mână. Se deplasează ușor datorită celor 2 role de transport, chiar dacă a fost deja instalată. Spațiu mare datorită treptelor adânci de 60 mm. Platformă din placă de furnir lipit. Ø role 200 mm. Tavă de depozitare din plastic.

Standard:
EN 131-7.

Descriere tehnică

Adâncimea platformei	550 mm
mobil	da
Greutate	39,2 kg
Reglabil pe înălțime	da

Fișă de date

Accesibilitate	unilateral
Înălțime platformă fără grindă la intervale	1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 m
Lățimea platformei	400 mm
Standard	EN 131-7
Înălțime inclusiv balustradă max.	3,33 m
Lățime suprafață de bază (braț extins)	3,3 m
Înălțime max. de lucru aprox.	4,3 m
Adâncime suprafață de bază (braț extins)	2,6 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Scară cu platformă