



Scară cu platformă telescopică Masterflex Plus S, Număr de trepte, inclusiv platformă: 7



Date comandă

Numărul de comandă	966284 7
GTIN	4003866411573
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară cu platformă telescopică cu balustradă de jur împrejur și ușă batantă automată. Reglarea ușoară a înălțimii cu mâner pentru 1 mână. Cu brațe pivotante cu acționare cu 1 singură mână. Se deplasează ușor datorită celor 2 role de transport, chiar dacă a fost deja instalată. Spațiu mare datorită treptelor adânci de 60 mm. Platformă din placă de furnir lipit. Ø role 200 mm. Tavă de depozitare din plastic.

Standard:
EN 131-7.

Descriere tehnică

mobil	da
Reglabil pe înălțime	da
Înălțime platformă fără grindă la intervale	1,03 / 1,28 / 1,53 / 1,79 m
Standard	EN 131-7

Fișă de date

Accesibilitate	unilateral
Adâncimea platformei	550 mm
Lățimea platformei	400 mm
Greutate	32,7 kg
Înălțime inclusiv balustradă max.	2,82 m
Înălțime max. de lucru aprox.	3,79 m
Adâncime suprafață de bază (braț extins)	2,2 m
Lățime suprafață de bază (braț extins)	2,4 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Scară cu platformă