

**KOMET® Cuțit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 55° (Whitworth), Tip: B03****Date comandă**

Numărul de comandă	240088 B03
GTIN	4047109017085
Clasa articolului	24H

Descriere**Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Descriere tehnică

Adâncime de găurire	26 mm
Pentru un pas al filetului	16–50 pași/inch
Tip	B03
Pentru găuri cu Ø de la	7 mm
Lungimea totală	65 mm
Ø cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire