

 KOMET**KOMET® Cuțit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 60° (metric),
Tip: B06****Date comandă**

Numărul de comandă	240084 B06
GTIN	4047109017054
Clasa articolului	24H

Descriere**Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Descriere tehnică

Pentru găuri cu \varnothing de la	14 mm
Tip	B06
Adâncime de găurire	60 mm
Lungimea totală	95 mm
Pentru pasul filetelui de până la	3 mm
\varnothing cozii	10 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

