

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Decalaj central L ₃	11 mm
Cod ISO Suport	AH16Q SCLCR/L09
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	18 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungime activă L ₁	80 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500