

Garant
Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 08/06mm

Date comandă

Numărul de comandă	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Clasa articolului	21T

Descriere

Bară de strunjit din HSS 08/06 mmØ cozii D_s: 8 mm
 Cod ISO Suport: AH08K SCLCR/L06
 Unghi de reglare κ: 95 grad
 Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 0602..
 Ø minim al găurii prelabile D_{min}: 10 mm
 Decalaj central L₃: 5 mm

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L ₃	5 mm
Lungime activă L ₁	40 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	10 mm
Cod ISO Suport	AH08K SCLCR/L06
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L ₂	7 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	8 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	269413
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7