



Bară de strunjit din oțel A.. SCLCR 95°, pentru plăcuțe amovibile CC., pe dreapta



Date comandă

Numărul de comandă	260028 25/09
GTIN	4960664541232
Clasa articolului	25U

Descriere

Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare, prelucrare stabilă.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 3
Cod ISO Suport	A25S SCLCR/L09
Mărimea plăcuței	9 mm
Decalaj central L_3	13,5 mm
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/260028-25/09>
