

Garant
Set de bare de strunjit din HSS, pe stânga

Date comandă

Numărul de comandă	260025
GTIN	4045197652218
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH1216M SCLCR/L06
Cod ISO Suport	AH0810J SCLCR/L06
Cod ISO Suport	AH0608H SCLCR/L06
Cod ISO Suport	AH1012K SCLCR/L06
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Înălțime de strângere L ₂	7 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	8 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	14 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	18 mm

Decalaj central L ₃	4 mm
Decalaj central L ₃	6 mm
Decalaj central L ₃	7 mm
Decalaj central L ₃	9 mm
Lățime gât L ₄	6 mm
Lățime gât L ₄	8 mm
Lățime gât L ₄	10 mm
Lățime gât L ₄	12 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	110 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lungime activă L ₁	50 mm
Lungime activă L ₁	38 mm
Lungime activă L ₁	32 mm
Lungime activă L ₁	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bară de strunjit din HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 1216/06 mm	260023 1216/06
	260023 0810/06

Bară de strunjit din HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 0810/06
mm

Bară de strunjit din HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 1012/06
mm

260023 1012/06

Bară de strunjit din HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 0608/06
mm

260023 0608/06