

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260007 25/12 |
| GTIN | 4045197651761 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Cod ISO Suport | SCLCR/L 2525M12 |
| Mărimea plăcuței | 12 mm |
| Portplăcuță | 269005 6 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 20 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 32 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CC.. 1204.. |
| Mărime coadă | 25 mm |
| șurub pentru portplăcuță | 269013 5 |
| Lungime cap L ₁ | 20 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20 | 269028 20 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 5 | 269013 5 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Portplăcuță Tip 6 | 269005 6 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |