

Garant**Cuțit de strunjire tip eco QT, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250602 25/15
GTIN	4045197657022
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Igeltext:

Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.

Poziționarea în interiorul intervalului gradat asigură un transfer precis al lichidului de răcire.

Avantaj:

Combinați avantajele Garant eco cu cele ale înlocuirii plăcuțelor fără cheie.

Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.

Timpul de schimbare se reduce semnificativ.

Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2525X15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 46 mm

Lungimea totală L: 117,5 mm

Portplăcuță: 259031 30

Descriere tehnică

Portplăcuță	259031 30
Bridă	259038 7
Lungime cap L ₁	46 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 1
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Mărimea plăcuței	15 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2525X15
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	117,5 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță	259272
Portplăcuță Tip 30	259031 30
Șurub pentru portplăcuță	259167
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	259025 1
Gheară de strângere	259351
Gheară de strângere Tip 7	259038 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm

659906 500