

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/06mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260022 12/06 |
| GTIN | 4045197652034 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 14 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 7 |
| Mărimea plăcuței | 6 mm |
| Lungime activă L_1 | 60 mm |
| Decalaj central L_3 | 7 mm |
| Cod ISO Suport | AH12M SCLCR/L06 |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 11 mm |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Ø cozii D_s | 12 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D |
| Materialul sculei | HSS |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500