

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	22 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Cod ISO Suport	A32S SCLCR/L12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru portplăcuță	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Portplăcuță	269005 6
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500