

**CCGT 060200, Categorie: SP4019****Date comandă**

Numărul de comandă	260070 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28D

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuu
Sfărâmător de așchii	62
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Categorie	SP4019
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 060200
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

