

HellermannTyton

Clește, Tip: 3.7



Date comandă

Numărul de comandă	729932 3.7
GTIN	4031026738802
Clasa articolului	76C

Descriere

Execuție:

Corpul cleștelio din plastic, cu 3 dornuri de oțel înlocuibile. Mărimea deschiderii ajustabilă prin intermediul șurubului tip știft. Poate fi utilizat în mod flexibil cu mâna dreaptă și stângă.

Aplicație:

Instalare simplă (împrăștiere) a tuturor tipurilor de ochiuri pe cabluri și fire.

Descriere tehnică

Pentru Ø exterior cablu	6 - 15 mm
Lungimea totală	132 mm
lungime maximă mufă	37 mm
Tip produs	Clește de sertizare