

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 4
Set de știfturi elastice	259047 3
Cod ISO Suport	PDJNR/L 1616H11
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Mărime coadă	16 mm
Pârghie cu articulație	259015 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Portplăcuță	259031 7
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500