

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 40/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Portplăcuță	259031 28
Set de știfturi elastice	259047 2
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Cod ISO Suport	A40T PDUNR/L15
Set de arcuri	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Decalaj central L_3	27 mm
Pârghie cu articulație	259015 8
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	38,5 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500