

Garant**Bară de strunjit, pe stânga, Ø DS: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273811 25
GTIN	4045197500045
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

- **Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.**
- **Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.**
- **Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.**

Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273813; 273816; 273818; 273827.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Ø cozii D_s: 25 mm

Decalaj central L₃: 15 mm

Lungime cap L₁: 38 mm

Lungimea totală L: 213 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	15 mm
Lungime cap L ₁	38 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Lungimea totală L	213 mm

Ø cozii D _s	25 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere	279910
Șurub de strângere Tip 9	279815 9