

Garant

Suport convex pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 33/43mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	273813 33/43
GTIN	4045197577221
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.

Aplicație:

În combinație cu suporturile de prindere Cod 273800 – 273811.

Piese de schimb:

Șurub de strângere Cod 279815 9.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

$D_1 = \emptyset$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \emptyset$ maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Lățime de canelare w : 2 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max} : 13 mm

Descriere tehnică

Ø minim pentru canelarea 1 D ₁	33 mm
Adâncime maximă de aşchiere t _{max}	13 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D ₂	43 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Lăţime de canelare w	2 mm
Tip produs	Suport de plăcuţe

Accesorii

Şurub de strângere	279910
Şurub de strângere Tip 9	279815 9