

Garant**Suport drept – exterior la 0°, pe dreapta, Lățimea cozii b: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273800 16
GTIN	4045197499905
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

- **Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.**
- **Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.**
- **Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.**

Adaptat pentru :

Suport de plăcuțe Cod 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Lungime cap L₁: 38 mm

Lungimea totală L: 113 mm

L₂: 18,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	38 mm
L ₂	18,5 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Lățimea cozii b	16 mm

Lungimea totală L	113 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere	279910
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600