


Garant**Suport convex pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 90/130mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273815 90/130
GTIN	4045197500113
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.

Aplicație:

În combinație cu suporturile de prindere Cod 273800 - 273811.

Piese de schimb:

Șurub de strângere Cod 279815 9.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

$D_1 = \emptyset$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \emptyset$ maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Lățime de canelare w: 3 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max} : 13 mm

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{\max}	13 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	90 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	130 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Lățime de canelare w	3 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

Accesorii

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910