

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 50/S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH06X SCLDR/LS4
Mărimea plăcuței	4 mm
Decalaj central L_3	3,5 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{min}	6,92 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Lungimea totală L	75 mm
Înălțime de strângere L_2	5,54 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
\varnothing cozii D_s	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 10

269028 10

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200