

Garant
Micro-mandrine cilindrică, L = 160, Tip: 0,2-3

Date comandă

Numărul de comandă	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Clasa articolului	31H

Descriere
Execuție:

- Pentru rotație la dreapta și la stânga.
- Bătaie radială $\leq 0,005$ mm.
- Cuplu transmisibil 7 Nm.
- Turație admisă 60000 1/min.
- Acționare din lateral.
- Moment de strângere admis 2 Nm.
- Interval de prindere 0,2 – 3,4 mm.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

Strategie de așchiere: HSC

Toleranța arborelui: h6

Ø cozii d: 16 mm

Gamă de prindere Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ø exterior D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Cheie pentru strângere de schimb: 627425 2

Descriere tehnică

Cheie pentru strângere de schimb	627425 2
Ø cozii d	16 mm
Gamă de prindere Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø exterior D	19 mm

Toleranța arborelui	h6
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Micromandrină