

**Garant**

**Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/3mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302410 12/3   |
| GTIN               | 4045197435255 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).

**Fără** șurub de reglare pe lungime, **scurt**.

**Aplicație:**

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică și în mandrina ER.

**Notă:**

Turație maximă admisă 8000 min<sup>-1</sup>.

**Descriere tehnică**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø găurii D <sub>1</sub>    | 3 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>           | 8 mm        |
| Ø cozii d                  | 12 mm       |
| Lungimea totală L          | 160 mm      |
| Caracteristici nume produs | L = 160 mm  |
| Tip produs                 | Prelungitor |