

**Bucșă elastică ER, ER 32, Ø nominal de strângere d: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309003 7
GTIN	4069515025218
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).

Bucșele elastice ER16, ER25 și ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop și cu dimensiuni în inch.

Descriere tehnică

Suport	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 10 μm
Tip	470 E
Ø exterior D	33 mm
Lungimea totală L	40 mm
Tip produs	Bucșă elastică

