

**Cheie combinată, model extra lung, Deschiderea cheii: 17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614780 17
GTIN	4069515026123
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Partea inelară înclinat la 15°. Mâner cu coadă tubulară, ergonomic, ușor de utilizat. Coadă extra lungă pentru utilizare în adâncime. Recomandată în special pentru conexiuni înșurubate foarte robuste, cu moment ridicat.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	17 mm
Lungime cheie L	280 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	12,2 mm
Înălțime maximă cioc h1	8,5 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă