

**Garant**

**Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime, cu orificii ale canalului de răcire, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302414 25/8
GTIN	4045197436207
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).

**Fără** șurub de reglare pe lungime, **scurt și cu orificii ale canalului de răcire** (fără închidere).

**Aplicație:**

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică și în mandrina ER.

**Notă:**

Turație maximă admisă 8000 min<sup>-1</sup>.

Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere

Ø D<sub>2</sub>: 19 mm

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Ø cozii d	25 mm
Ø găurii D <sub>1</sub>	8 mm
Lungimea totală L	160 mm
Caracteristici nume produs	L = 160 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Tip produs	Accesorii portsculă cu strângere rapidă

