

**Lamă pătrată, HSS Co 10, D×lungime: 10X160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295000 10X160
GTIN	4045197187390
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificat pătrate și rotunde.

HSS Co 10 (10 % cobalt, 67 HRC).

Cuțite de strunjit pătrate, conform DIN 4964 Forma B. Lățime: Toleranță h12. Capete teșite.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

Lungime	160 mm
Dimensiune pătrat D	10 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid