

**Lamă pătrată, HSS Co 10, D×lungime: 14X160mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 295000 14X160 |
| GTIN               | 4045197187499 |
| Clasa articolului  | 22E           |

**Descriere****Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificat pătrate și rotunde.

**HSS Co 10** (10 % cobalt, 67 HRC).

**Cuțite de strunjit pătrate, conform DIN 4964 Forma B. Lățime: Toleranță h12.** Capete teșite.

**Aplicație:**

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

**Descriere tehnică**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Lungime             | 160 mm              |
| Dimensiune pătrat D | 14 mm               |
| Materialul sculei   | HSS Co 10           |
| Tip produs          | Lame din oțel rapid |