

**Lamă pătrată, HSS Co 10, D×lungime: 8X100mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 295000 8X100 |
| GTIN | 4045197187321 |
| Clasa articolului | 22E |

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

HSS Co 10 (10 % cobalt, 67 HRC).

Cuțite de strunjit pătrate, conform DIN 4964 Forma B. Lățime: Toleranță h12. Capete teșite.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|---------------------|
| Lungime | 100 mm |
| Dimensiune pătrat D | 8 mm |
| Materialul sculei | HSS Co 10 |
| Tip produs | Lame din oțel rapid |