

Garant**Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame de rupere, Lățimea vârfului: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	844920 9
GTIN	4069515027762
Clasa articolului	81B

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Mâner din 2 componente, subțire și ergonomic, atât pentru lucrări puternice, cât și pentru tăieturi precise. Înveliș **Haptoprene** aderent cu un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent. Lucrare sigură, deoarece pericolul de alunecare este redus la minim chiar și cu mâini ude sau uleioase. Lama se blochează automat. Cu 3 lame de rupere (similar cod 844910 ref. 10) în 13 trepte, **lățime 9 mm**.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10– cod 844918 ref. 10.

Descriere tehnică

Lungimea cuțitului fără lamă	145 mm
Lungimea lamei	80 mm
Număr trepte de rupere	13
Grosimea lamei	0,4 mm
Lățimea vârfului	9 mm
Tip produs	Cuttere

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/844920-9>

