

Garant

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/12mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	302416 32/12
GTIN	4045197436153
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).

Fără șurub de reglare pe lungime, **lung.**

Aplicație:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică și în mandrina ER.

Notă:

Turație maximă admisă 8000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Ø D ₂	24 mm
Ø găurii D ₁	12 mm
Ø cozii d	32 mm
Lungimea totală L	300 mm
Caracteristici nume produs	L = 300 mm
Tip produs	Prelungitor