

Tajima

Cuțit universal cu mâner din aluminiu turnat sub presiune, cu 3 lame de rupere, Lățimea vârfului: 22mm



Date comandă

Numărul de comandă	845100 22
GTIN	4975364019226
Clasa articolului	83M

Descriere

Execuție:

Model profesional de înaltă calitate din aluminiu turnat sub presiune, acoperit cu vopsea pulbere. Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Fixare suplimentară a lamei prin șurub cu cap striat pentru tăieturi precise.

Cu 3 lame cu fragmentare în 8 trepte, **cu o lățime de 22 mm**. Lame de calitate extrem de ascuțite, cu durabilitate îndelungată.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 845110 ref. 10 și cod 845115 ref. 10.

Descriere tehnică

Lungimea cuțitului fără lamă	170 mm
Număr trepte de rupere	8
Grosimea lamei	0,65 mm
Număr de lame	3
Lungimea lamei	100 mm
Lățimea vârfului	22 mm
Tip produs	Cuttere

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/845100-22>

