

**Ruletă albă din oțel în cadru, Lungimea benzii: 100m****Date comandă**

Numărul de comandă	464500 100
GTIN	4007368004035
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafață Softfinish. Carcasă cu locașuri pentru manivelă și inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.

Cadru: Cadru din metal ușor cu bobinaj rapid pe rulmenți cu bile și manivelă rabatabilă.

Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, **îmbinare-racord Flextop**. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.

Ruletă albă din oțel. Bandă călită, strat de fosfat pentru protecția împotriva coroziunii, strat de acoperire din rășină sintetică pentru rezistență la uzură. Lizibilitate înaltă. Cu gradație continuă în mm.

Măr. 20 și 30 cu cadru drept, măr. 50 cu cadru în V.

Notă:

Modele în lungime de 100 m sau cu gradații în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.

Descriere tehnică

Culoarea benzii	alb
Lungimea benzii	100 m
Lungimea totală	430 mm
Lățime cadru	200 mm
Standard	EG II
Înălțime carcasă	42 mm

Fișă de date

Tip început de măsurare	A
Lățimea benzii	13 mm
Tip produs	Ruletă

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/464500-100>