

uvex**Cască de protecție uvex pronamic B-WR, Culoarea: YELLOW****Date comandă**

Numărul de comandă	097706 YELLOW
GTIN	4031101960098
Clasa articolului	04U

Descriere**Execuție:**

Pronamic înseamnă protecție optimă (**protecție**) și dinamică (**dinamică**): Cască ușoară din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu **trei deschideri variabile pentru aerisire** pentru o ventilație excelentă. Geometria optimizată a benzii pentru cap și suportul mare pentru gât asigură o potrivire extrem de confortabilă. Sistemul de adaptare permite combinarea cu viziere, capsule pentru căști și lămpi pentru căști. **Rezistent la frig până la -30 °C** și protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).

- **Chingă în 6 puncte**
- **Suport slot Euro de 30 mm**
- **Bandă pentru transpirație din piele sintetică**
- **Formă dreaptă**
- **Cu cheie rotativă și suport mare pentru gât**

Aplicație:

Industrie, construcții, montaj

Standard:

DIN EN 397

Descriere tehnică

Greutate	406 g
----------	-------

Fișă de date

Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Serie	uvex pronamic
Culoarea	galben
Referință	51 - 65 cm
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la -30°C
Proprietate cască	Protecție împotriva stropilor de metal lichid
Materialul căștii tip scoică	HDPE
Standard	DIN EN 397
Tip produs	Cască de protecție