



Mandrină pentru bucă elastică OZ, SK 50, Gama de prindere: 4-32mm



Date comandă

Numărul de comandă	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Piuliță de prindere sprijinită pe rulmenți cu bile.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice OZ conform ISO 10897.

Accesorii opționale:

Bușe elastice OZ Cod 309540 – 309560, set Cod 309562 (tip 462 E) pentru Ref. 2 – 25, cheie cu gheară Cod 628400.

Descriere tehnică

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68/75
Piuliță de schimb pentru bucă elastică Cod 309670	4 - 32
Gama de prindere	4 - 32 mm
Lungime activă dimensiune A	73 mm
Filet M	M24
Lungimea totală L	200 mm
Ø exterior D	72 mm
Ø de prindere D ₁	4-32 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	DIN 2080

Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Mandrină cu bucsă elastică

Accesorii

Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 25 mm	309560 25
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 16 mm	309560 16
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 22 mm	309560 22
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 20 mm	309560 20
	308740 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

Piuliță de strângere OZ Gamă de prindere 4-32 mm	309670 4-32
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 14 mm	309560 14
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 10 mm	309560 10
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 18 mm	309560 18
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 12 mm	309560 12
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 32 mm	309560 32
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 30 mm	309560 30
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 28 mm	309560 28
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 68/75 mm	628400 68/75
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50