

**Lamă pătrată, HSS Co 10, D×lungime: 12X80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295000 12X80
GTIN	4045197187420
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificat pătrate și rotunde.

**HSS Co 10** (10 % cobalt, 67 HRC).

**Cuțite de strunjit pătrate, conform DIN 4964 Forma B. Lățime: Toleranță h12.** Capete teșite.

**Aplicație:**

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

**Descriere tehnică**

Lungime	80 mm
Dimensiune pătrat D	12 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid