

**Ceas comparator digital cu operare tactilă și i-wi Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434319 100
GTIN	4059192066437
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate).

Față din sticlă securizată cu **panouri tactile fără uzură**, 3 valori PRESET, afișaj color cu LED-uri în funcție de modul de toleranță.

Cu **sistem radio (wireless) integrat i-wi** pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

Funcționare:

PRESET, toleranță, ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la valoarea PRESET), factor (multiplicator pentru distanța de măsurare), funcție de blocare (câmp de taste blocabil în meniu). Este posibilă transmiterea datelor. IP42: protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1 \text{ mm}$, a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date cod 498941.

Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

Descriere tehnică

Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,00002 inch
Grosime carcasă	35,8 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 42
Citire comutabilă	0,0005 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,008 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Ø carcasă	58,4 mm
Forță de măsurare	1,60–3,50 N
Calibrarea	C1
Număr de baterii incluse	1
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator	nu
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator