



Ceas comparator cu operare tactilă și i-wi Citire 0,0001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	434661 12,5
GTIN	4059192066710
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Ceas comparator digital de înaltă precizie cu afișaj numeric foarte mare și afișaj integrat al toleranțelor, utilizând LED-uri clare, colorate și simboluri de afișare pentru clasificarea valorilor măsurate. Partea frontală din sticlă calită, cu câmp de operare tactilă fără uzură, afișajul poate fi rotit la 280°.

Cu ieșire bidirecțională de date și sistem radio integrat i-wi pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

Funcții dinamice de măsurare (MAX / MIN/ MAX-MIN):

- Pentru verificarea concentricității și a planeității sau căutarea punctului de întoarcere.
- Afișaj suplimentar al scării, fie indicator de linie, fie bară dinamică.

Funcționare:

PRESET (3 valori), limite de toleranță și de avertizare (3 toleranțe), afișaj LED colorat în funcție de modul: Bun / respins / retușare / limite de avertizare, ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET), factor (multiplicator pentru cursă), funcție LOCK (câmp de taste blocabil general în meniu), DATA (transmiterea datelor) / HOLD (înghețarea valorii măsurate actuale). IP42: protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Fișă de date

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date cod 498941.

Descriere tehnică

Grosime carcasă	35,8 mm
Calibrarea	C1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	0,0001 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,0018 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,00001 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Ø carcasă	58,4 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator	nu
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Înălțimea cifrelor	11 mm
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/434661-12,5>
