

**Ceas comparator digital cu operare tactilă Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434306 12,5
GTIN	4059192066734
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari** și afișare integrată a toleranței. Afișaj scale analogic suplimentar ce indică limitele de toleranță.

Față din sticlă securizată cu panouri tactile fără uzură, 3 valori PRESET, afișaj color cu LED-uri în funcție de modul de toleranță.

În special pentru instrumente de măsurare interioară și exterioară comparative în 2 puncte cu care se determină un punct de întoarcere.

Funcționare:

PRESET, toleranță, ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la valoarea PRESET), factor (multiplicator pentru distanța de măsurare), funcție de blocare (câmp de taste blocabil în meniu). Este posibilă transmiterea datelor. IP42: protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1 \text{ mm}$, a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date cod 498941.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Citire comutabilă	0,00002 inch
Forță de măsurare	0,65–0,90 N
Număr de baterii incluse	1
Ø carcasă	58,4 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Grosime carcasă	35,8 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	0,0005 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator	nu
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/434306-12,5>