

Garant

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/16mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	302410 25/16
GTIN	4045197435866
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).

Fără șurub de reglare pe lungime, **scurt**.

Aplicație:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică și în mandrina ER.

Notă:

Turație maximă admisă 8000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Ø cozii d	25 mm
Ø D ₂	22 mm
Ø găurii D ₁	16 mm
Lungimea totală L	160 mm
Caracteristici nume produs	L = 160 mm
Tip produs	Prelungitor