

**Bară rotundă, Carbură, D×lungime: 3X100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295030 3X100
GTIN	4045197188007
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Carbură plină. Bare rotunde rectificate de precizie. Rectificare în toleranța **h6**.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

Ø D	3 mm
Lungime	100 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Lame din oțel rapid