

**Bară rotundă, HSS Co 10, D×lungime: 6X80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295020 6X80
GTIN	4045197187819
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

HSS Co 10 (10 % cobalt, 67 HRC).

Cuțite de strunjit conform DIN 4964 Forma A. Rectificare cu rotunjire în interiorul toleranței **h14**.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

Lungime	80 mm
Ø D	6 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid