

**Bară rotundă, Carbură, D×lungime: 4X100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295030 4X100
GTIN	4045197188014
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Carbură plină. Bare rotunde rectificate de precizie. Rectificare în toleranța **h6**.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

Lungime	100 mm
Ø D	4 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Lame din oțel rapid