

**Bară rotundă, Carbură, D×lungime: 5X100mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 295030 5X100 |
| GTIN | 4045197188021 |
| Clasa articolului | 22E |

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Carbură plină. Bare rotunde rectificate de precizie. Rectificare în toleranța **h6**.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|---------------------|
| Ø D | 5 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Lame din oțel rapid |