

**HOLEX****Bare rotunde pentru scule de gravat, Carbură, D×lungime: 5X63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295050 5X63
GTIN	4045197188281
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

**Carbură plină. Bară de gravare cu tăiș drept.** Rectificare rotundă la exterior cu bătaie radială maximă de 0,005 mm. Suprafață plană rectificată în prealabil. **Toleranța cozii până la un diametru de 8 mm = h7.**

**Aplicație:**

Pentru gravare și copiere în producția de unelte și matrițe.

**Descriere tehnică**

Ø D	5 mm
Lungime	63 mm
Lungimea de tăiere	5 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Lame din oțel rapid