

**Bare rotunde pentru scule de gravat, HSS Co 10, D×lungime: 16X160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295040 16X160
GTIN	4045197188236
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

**HSS Co 10** (10 % cobalt). **Bară de gravare cu tăiș drept**, rectificare precisă cu rotunjire în interiorul toleranței **h8**. Suprafață plană rectificată în prealabil cu un adaos de 0,2 mm.

**Aplicație:**

Pentru gravare și copiere în producția de unelte și matrițe.

**Descriere tehnică**

Ø D	16 mm
Lungime	160 mm
Lungimea de tăiere	24 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid