

**Bare rotunde pentru scule de gravat, HSS Co 10, D×lungime: 5X80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295040 5X80
GTIN	4045197188168
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

HSS Co 10 (10 % cobalt). **Bară de gravare cu tăiș drept**, rectificare precisă cu rotunjire în interiorul toleranței **h8**. Suprafață plană rectificată în prealabil cu un adaos de 0,2 mm.

Aplicație:

Pentru gravare și copiere în producția de unelte și matrițe.

Descriere tehnică

Ø D	5 mm
Lungime	80 mm
Lungimea de tăiere	7,5 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid