

**Lamă trapezoidală, HSS Co 10, Înălțimexlățime: 16X4Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	295080 16X4L
GTIN	4045197271440
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Înălțime și lățime: Toleranță **h14. HSS-Co 10** (10 % cobalt).

Cuțite de strunjit trapezoidale, conform DIN 4964 Forma E.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

Lățime	4 mm
Înălțime	16 mm
Lungime	160 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid