

**Garant****Freză de șanfrenat Softcut<sup>®</sup>, cu alezaj, pentru plăcuțe amovibile AO..****Date comandă**

Numărul de comandă	215403 75
GTIN	4069515038218
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză robustă pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

**Aplicație:**

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

**Notă:**

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile codurile 215431 - 215487. GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	16 mm
Lungimea teșiturii executate l	28,7 mm
Număr efectiv de tăișuri Z <sub>ef</sub>	3
Cel mai mic Ø D	21 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	60 mm

## Fișă de date

Înălțimea teșiturii executate h	28,3 mm
Cel mai mare $\varnothing D_1$	35 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Avans dinte la $h_{max}$	0,11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AO.T1104
Unghi $\gamma$	75 grad
Lățimea teșiturii executate b	7,4 mm
Forma cozii	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de șanfrenat

### Produse potrivite

No Shop URL available for: 215403 75