

**Lamă trapezoidală, HSS Co 10, Înălțime x lățime: 10X2,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295080 10X2,5
GTIN	4045197271365
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Înălțime și lățime: Toleranță **h14. HSS-Co 10** (10 % cobalt).

**Cuțite de strunjit trapezoidale, conform DIN 4964 Forma E.**

**Aplicație:**

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

**Descriere tehnică**

Înălțime	10 mm
Lungime	80 mm
Lățime	2,5 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid